


vodicí jednotka FEN-25- -KF

č. dílu: 33483

FESTO

s vedením v kuličkových oběžných pouzdrech, slouží k pojištění proti pootočení, poskytuje vysokou přesnost vedení.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	25
zdvih	2 ... 250 mm
montážní poloha	libovol.
vedení	kuličková oběžná pouzdra
konstrukce	vedení
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-20 ... 80 °C
max. síla Fy	520 N
max. statická síla Fy	830 N
max. síla Fz	520 N
max. statická síla Fz	830 N
max. moment Mx	15 Nm
max. moment Mx, statický	24 Nm
max. moment My	20 Nm
max. moment My, statický	31 Nm
max. moment Mz	20 Nm
max. moment Mz, statický	31 Nm
posuvová síla	15 N
přírůstek pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvíhu	12 g
základní hmotnost při zdvíhu 0 mm	813 g
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvíhu	12 g
těžiště pohybující se hmotnosti při zdvíhu 0 mm	42 mm
přírůstek polohy těžiště pohybující se hmotnosti na každých 10 mm zdvíhu	4.7 mm
typ upevnění	vnitřním závitem
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál vodicího prvku	zušlechťená ocel
materiál tělesa	tvárná slitina hliníku, eloxováno
materiál pohybové desky	tvárná slitina hliníku, eloxováno