


vodicí jednotka FEN-63- -KF

č. dílu: 33487

FESTO

výběhový typ, k dodání do 2008



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	63
zdvih	10 ... 500 mm
montážní poloha	libovol.
vedení	kuličková oběžná pouzdra
konstrukce	vedení
okolní teplota	-20 ... 80 °C
posuvová síla	15 N
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu	50 g
základní hmotnost při zdvihu 0 mm	5,410 g
typ upevnění	vnitřním závitem
informace o materiálu vodicího prvku	zušlechťená ocel
informace o materiálu pouzdra	hliník legovaný pro tváření eloxovaný