


# čelní jednotka ERMH-11-E17-100

č. dílu: 3383152  
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2022. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	11
konstrukce	elektromechanický otočný modul
montážní poloha	libovol.
úhel kyvu	nekoneč.
převodový poměr	30:1
jmenovitý krouticí moment	1.8 Nm
opakovatelná přesnost	±0,01 °
max. osová síla	300 N
hmotnost výrobku	1,320 g
spínací cyklus	100 %
jmenovitý proud motoru	0.74 A
druh motoru	servomotor
max. otáčky na výstupu	200 1/min
jmenovité napájecí napětí AC	230 V
jmenovitý výkon motoru	22.1 W
špičkový proud	1.5 A
max. statický klopný moment	40 Nm
špičkový krouticí moment	4.5 Nm
přípustný moment setrvačnosti zátěže	0.006 kgm <sup>2</sup>
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	0 ... 40 °C
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS