


elektromagnetický ventil

MYH-3-0,9-LED

č. dílu: 34300

FESTO

Pneumatika Mini, s elektromagnetickou cívkou a pomocným ručním ovládním, bez zásuvky.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	3/2 monostabilní, v klidu uzavř.
normální jmenovitý průtok	20 l/min
provozní tlak	0 ... 8 bar
konstrukce	talířové sedlo
stupeň krytí	IP40 se zásuvkou
jmenovitá světlost	0.9 mm
typ řízení	přímo
vypínací čas	14 ms
spínací čas	5 ms
spínací cyklus	100%
parametry cívky	24V DC: 1,8W
provozní médium	vysušený vzduch, mazaný nebo nemazaný
teplota média	-5 ... 50 °C
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	35 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	připojovací deska
připojení pneumatiky 2	připojovací deska
připojení pneumatiky 3	připojovací deska
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek