



# ventil s časovým zpožděním VZA-3-1/4

č. dílu: 3434

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků  
typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
provozní tlak	0 ... 10 bar
normální jmenovitý průtok	600 l/min
nastavitelný čas zpoždění	0 ... 30 s
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky	G1/8 G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS