


# elektromagnetická cívka MSFG-12-0D

č. dílu: 34410

FESTO

pro stejnosměrné napětí, bez zásuvky.



## katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
indikace polohy sepnutí	ne
min. čas přitažení	10 ms
spínací cyklus	100 %
parametry cívky	12 V DC: 4,1 W
přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
shoda ohledně LABS	VDMA24364-C1-L
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-5 ... 40 °C
max. utahovací moment zásuvky	0.4 Nm
hmotnost výrobku	55 g
elektrické připojení	3 piny nožové kontakty pro MSSD-F
typ upevnění	s drážkovanou maticí
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál elektromagnetické cívky	Duroplast měď ocel
materiál vinutí	měď