


elektromagnetická cívka MSFG-24/42-50/60-DS-OD

č. dílu: 34412

FESTO

pro standardní zásuvku dle DIN EN 175301.



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
indikace polohy sepnutí	ne
min. čas přitažení	10 ms
spínací cyklus	100 %
výkonový faktor cos {phi}	0.7
parametry cívky	24 V DC: 4,5 W 42 V AC: 50/60 Hz, příkon při sepnutí 9 VA, trvale 7 VA
přípustné kolísání frekvence	+/- 5 %
přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
shoda ohledně LABS	VDMA24364-C1-L
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-5 ... 40 °C
max. utahovací moment zásuvky	0.4 Nm
hmotnost výrobku	55 g
elektrické připojení	dle DIN EN 175301-803
typ upevnění	s drážkovanou maticí
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál elektromagnetické cívky	Duroplast měď ocel
materiál vinutí	měď