



zásuvka MSSD-F

č. dílu: 34431

★ doporučené výrobky

Pro elektromagnetické cívký a ventily, připojovací obrazec podle průmyslového standardu.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
typ upevnění	na elektromagn. ventil se středovým šroubem M3
výstup kabelu	úhlové
upozornění k výstupu kabelu	lze přesadit o 180°
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	17 g
elektrické připojení	3 piny úhlová zásuvka čtyřhranný tvar, MSF
elektrické připojení 1, tvar	úhlový
elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
elektrické připojení 1, výstup kabelu	úhlové
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	3
elektrické připojení 2	šroubovací svorka
rozsah provozního napětí DC	0 ... 250 V
rozsah provozního napětí AC	0 ... 250 V
zatížitelnost proudem při 40°C	16 A
připojení ochranného vodiče	k dispozici
šroubení pro kabel	Pg9
průměr kabelu	6 ... 8 mm
jmenovitý průřez vodiče	≤ 1.5 mm ²
stupeň krytí	IP65
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu
okolní teplota	-25 ... 90 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky podle předpisů UK RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
materiál tělesa	plast
barva tělesa	černý
materiál těsnění	NBR