


vodicí jednotka FENG-100- -GF

č. dílu: 34486

FESTO

s kluzným vedením, slouží k pojištění proti pootočení, poskytuje vysokou přesnost vedení.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|-----------------------------------|
| velikost | 100 |
| zdvih | 10 ... 500 mm |
| montážní poloha | libovol. |
| vedení | kluzné vedení |
| konstrukce | vedení |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| okolní teplota | -20 ... 80 °C |
| posuvová síla | 70 N |
| přírůstek pohybující se hmotností na 10 mm zdvihu | 76 g |
| základní hmotnost při zdvihu 0 mm | 13,420 g |
| přírůstek hmotností na 10 mm zdvihu | 76 g |
| těžiště pohybující se hmotností při zdvihu 0 mm | 47 mm |
| přírůstek polohy těžiště pohybující se hmotností na každých 10 mm zdvihu | 3.6 mm |
| typ upevnění | vnitřním závitem |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál vodicího prvku | vysoce legovaná ocel |
| materiál tělesa | tvárná slitina hliníku, eloxováno |
| materiál pohybové desky | zušlechťená ocel |