

# vodicí jednotka FENG-63-50-KF

č. dílu: 34513

FESTO

s vedením v kuličkových oběžných pouzdrech, slouží k pojištění proti pootočení, poskytuje vysokou přesnost vedení.



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	63
zdvih	50 mm
montážní poloha	libovol.
vedení	kuličková oběžná pouzdra
konstrukce	vedení
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-20 ... 80 °C
max. síla Fy	1,260 N
max. statická síla Fy	1,600 N
max. síla Fz	1,260 N
max. statická síla Fz	1,600 N
max. moment Mx	75 Nm
max. moment Mx, statický	95 Nm
max. moment My	90 Nm
max. moment My, statický	115 Nm
max. moment Mz	90 Nm
max. moment Mz, statický	115 Nm
posuvová síla	15 N
hmotnost výrobku	5,655 g
typ upevnění	vnitřním závitem
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál vodicího prvku	zušlechťená ocel
materiál tělesa	tvárná slitina hliníku, eloxováno
materiál pohybové desky	tvárná slitina hliníku, eloxováno