


kyvná příruba SNGB-125

č. dílu: 34546
výběhový výrobek

FESTO

pro válce DNG, DNGU, lze spojit s ložiskovým tělesem LN, LSN.
Výběhový typ. Dodáván do r. 2014. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	125
podle normy	ISO 15552 (dříve také VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	-40 ... 90 °C
hmotnost výrobku	1,750 g
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
informace o materiálu upevnění	hliníkový tlakový odlitek
informace o materiálu čepů	ocel pozinkováno
informace o materiálu ložiska	plast
informace o materiálu šroubů	ocel pozinkováno
informace o materiálu pojistky	pružinová ocel, pozinkovaná