



vakuová přísavka VAS-30-1/8-NBR

č. dílu: 34587

★ doporučené výrobky

s těsnícím kroužkem OL.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	3 mm
průměr přísavky	30 mm
účinný průměr přísavky	25 mm
umístění připojení	nahoře
tvar přísavky	kulatý plochý tvar
provozní tlak v Mpa	-0.095 ... 0 MPa
provozní tlak	-0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi
jmenovitý provozní tlak	-0.07 MPa -0.7 bar
jmenovitý provozní tlak (psi)	-10.15 psi
provozní médium	atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-A1-L
okolní teplota	-20 ... 80 °C
odtrhovací síla při 70 % vakuu	34 N
přidrzná síla při jmenovitém provozním tlaku	34 N
upevňovací závit	G1/8
upevnění přísavky	G 1/8
připojení vakua	G1/8
barva	černý
tvrdost Shore	70 +/- 5
materiál šroubovacích čepů	mosaz
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál přísavky	NBR