


mezideska MUH-ZP-D-3-24G

č. dílu: 34934
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2026. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	14.5 mm
rozměr rastru	72 mm
typ ovládání	elektrický
montážní poloha	libovol.
pomocné ruční ovládání	tlačítkem
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
typ řízení	přímo
směr proudění	nelze obrátit
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
řídící tlak	2 ... 10 bar
jmenovité provozní napětí DC	24 V
přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
povolení	c UL us - Recognized (OL)
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-20 ... 40 °C
teplota média	-5 ... 50 °C
stupeň krytí	IP65
řídící médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	500 g
typ upevnění	průchozí dírou
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR