


vodicí jednotka FEN-8/10- -KF

č. dílu: 35197

FESTO

s vedením v kuličkových oběžných pouzdrech, slouží k pojištění proti pootočení, poskytuje vysokou přesnost vedení.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	8/10
zdvih	1 ... 100 mm
montážní poloha	libovol.
vedení	kuličková oběžná pouzdra
konstrukce	vedení
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-20 ... 80 °C
max. síla Fy	450 N
max. statická síla Fy	680 N
max. síla Fz	450 N
max. statická síla Fz	680 N
max. moment Mx	11 Nm
max. moment Mx, statický	16 Nm
max. moment My	5 Nm
max. moment My, statický	7 Nm
max. moment Mz	5 Nm
max. moment Mz, statický	7 Nm
posuvová síla	15 N
přírůstek pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvíhu	8 g
základní hmotnost při zdvíhu 0 mm	300 g
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvíhu	8 g
těžiště pohybující se hmotnosti při zdvíhu 0 mm	30 mm
přírůstek polohy těžiště pohybující se hmotnosti na každých 10 mm zdvíhu	4.9 mm
typ upevnění	vnitřním závitem
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál vodicího prvku	zušlechťená ocel
materiál tělesa	tvárná slitina hliníku, eloxováno
materiál pohybové desky	tvárná slitina hliníku, eloxováno