


ventil pro škrčení odvětrání GRE-3/8-NPT

č. dílu: 35311

FESTO

s vestavěným slinutým tlumičem hluku ke škrčení odvětrání u ventilů různých typů.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce škrťacího ventilu s tlumičem hluku
připojení pneumatiky 1	NPT3/8-18
nastavovací prvek	šroub se zářezem
typ upevnění	našroubovatelný
normální průtok 0,6->0 MPa (6->0 barů, 87->0 psi)	3 ... 2,000 l/min
provozní tlak	0 ... 10 bar
okolní teplota	-10 ... 70 °C
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-10 ... 70 °C
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS