

# vakuová přísavka VASB-75-1/4-NBR

č. dílu: 35415

FESTO

s těsnícím kroužkem OL.



## katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	4 mm
průměr přísavky	75 mm
účinný průměr přísavky	60 mm
umístění připojení	nahore
tvar přísavky	kulatý, skládaný tvar 1,5 měchu
provozní tlak v Mpa	-0.095 ... 0 MPa
provozní tlak	-0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi
jmenovitý provozní tlak	-0.07 MPa -0.7 bar
jmenovitý provozní tlak (psi)	-10.15 psi
provozní médium	atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-A1-L
okolní teplota	-20 ... 80 °C
odtrhovací síla při 70 % vakuu	197 N
přidrzná síla při jmenovitém provozním tlaku	197 N
upevňovací závit	G1/4
upevnění přísavky	G 1/4
připojení vakua	G1/4
barva	černý
tvrdost Shore	60 +/- 5
materiál šroubovacích čepů	zinkový tlakový odlitek
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál přísavky	NBR