

# vakuová přísavka VASB-100-1/4-NBR

č. dílu: 35416

FESTO

s těsnícím kroužkem OL.



## katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	4 mm
průměr přísavky	100 mm
účinný průměr přísavky	85 mm
umístění připojení	nahoře
tvar přísavky	kulatý, skládaný tvar 1,5 měchu
provozní médium	atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-20 ... 80 °C
odtrhovací síla při 70 % vakuu	397 N
přidrzná síla při jmenovitém provozním tlaku	397 N
upevňovací závit	G1/4
upevnění přísavky	G 1/4
připojení vakua	G1/4
barva	černý
tvrdost Shore	60 +/- 5
materiál šroubovacích čepů	zinkový tlakový odlitek
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál přísavky	NBR