

elektromagnetická cívka VACC-S18-70-K5-1-U2D

č. dílu: 3546816

FESTO

pro systém kotevní trubky F10, šroubení pro kabel NPT, 24 VDC, tlaku
odolné zapouzdření



katalogový list

parametr	hodnota
typ ovládání	elektrický
montážní poloha	libovol.
indikace polohy sepnutí	ne
spínací cyklus	100 %
třída izolace materiálu	H
parametry cívky	24 V DC: 7 W
přípustné výkyvy napětí	-15 % / +10 %
certifikát ochrany před výbuchem Ex v rámci EU	Class I, Div. 2 (CA) Class I, Div. 2 (US)
Ex - teplota okolí	T4A, 120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +80°C
třída odolnosti korozi KBK	4 - obzvlášť silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
stupeň krytí	IP65
hmotnost výrobku	1,700 g
elektrické připojení	kryt pro svorkovnici, závit NPT1/2 pro vstup kabelu
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál elektromagnetické cívky	hliník legovaný pro tváření šedá litina