

# elektromagnetická cívka VACC-S18-70-K5-7-U2D

č. dílu: 3546876

FESTO

pro systém kotevní trubky F10, šroubení pro kabel NPT, 48 VDC a AC,  
tlaku odolné zapouzdření



## katalogový list

parametr	hodnota
typ ovládání	elektrický
montážní poloha	libovol.
indikace polohy sepnutí	ne
spínací cyklus	100 %
třída izolace materiálu	H
parametry cívky	48 V DC: 7 W
přípustné výkyvy napětí	-15 % / +10 %
certifikát ochrany před výbuchem Ex v rámci EU	Class I, Div. 2 (CA) Class I, Div. 2 (US)
Ex - teplota okolí	T4A, 120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +80°C
třída odolnosti korozi KBK	4 - obzvlášť silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
stupeň krytí	IP65
hmotnost výrobku	1,700 g
elektrické připojení	kryt pro svorkovnici, závit NPT1/2 pro vstup kabelu
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál elektromagnetické cívky	hliník legovaný pro tváření šedá litina