

# elektromagnetická cívka VACC-S18-70-K5-3-U2D

č. dílu: 3546949

FESTO

pro systém kotevní trubky F10, šroubení pro kabel NPT, 230 VDC, tlaku  
odolné zapouzdření



## katalogový list

| parametr                                       | hodnota   |
|--|---|
| typ ovládní                                    | elektrický  |
| montážní poloha                                | libovol.  |
| indikace polohy sepnutí                        | ne  |
| spínací cyklus                                 | 100 %   |
| třída izolace materiálu                        | H   |
| parametry cívky                                | 220 V DC: 7 W                                       |
| přípustné výkyvy napětí                        | -15 % / +10 %                                       |
| značka CE (viz prohlášení o shodě)             | podle směrnice EU pro nízké napětí                  |
| certifikát ochrany před výbuchem Ex v rámci EU | Class I, Div. 2 (CA)<br>Class I, Div. 2 (US)        |
| Ex - teplota okolí                             | T4A, 120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +80°C                      |
| třída odolnosti korozi KBK                     | 4 - obzvlášť silné nároky na odolnost korozi        |
| shoda ohledně LABS                             | VDMA24364-zóna III                                  |
| stupeň krytí                                   | IP65  |
| hmotnost výrobku                               | 1,700 g   |
| elektrické připojení                           | kryt pro svorkovnici, závit NPT1/2 pro vstup kabelu |
| upozornění k materiálu                         | ve shodě s RoHS                                     |
| materiál elektromagnetické cívky               | hliník legovaný pro tvářeni<br>šedá litina          |