

# ejektor VAD-ME-1/8

č. dílu: 35554



Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

s integrovaným elektromagnetickým ventilem.

Doporučujeme nemazaný stlačený vzduch.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků  
typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost, Lavalova dýza	0.95 mm
montážní poloha	libovol.
charakteristika ejektoru	vyšší vakuum
integrovaná funkce	elektrický spínací ventil
konstrukce	tvár T
provozní tlak	1.5 ... 8 bar
max. vakuum	85 %
spínací cyklus	100 %
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem není možný
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
teplota média	0 ... 40 °C
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	0 ... 40 °C
hmotnost výrobku	123 g
elektrické připojení	konektor
typ upevnění	vnitřním závitem
připojení pneumatiky 1	G1/8
připojení vakua	G1/8
materiál tělesa	hliník