



manometr
MA-50-10-1/4
č. dílu: 359873

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
rozsah zobrazení [bar]	0 ... 10 bar
rozsah zobrazení	0 ... 145 psi
odpovídá normě	EN 837-1
jmenovitý rozměr manometru	50
konstrukce	manometr s trubičkovou pružinou
typ upevnění	instalace vedení
provozní médium	inertní plyny neutrální kapaliny
provozní tlak v Mpa	0 ... 1 MPa
provozní tlak	0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
činitel proměnného zatížení	0,66
třída přesnosti měření	2,5
stupeň krytí	IP43
teplota média	-20 ... 60 °C
okolní teplota	-20 ... 60 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
umístění připojení	středěno na zadní stranu
připojení pneumatiky	G1/4
materiály v kontaktu s médiem	mosaz
materiál šroubovacích čepů	mosaz
materiál tělesa	ABS
materiál průhledového okénka	PS
barva tělesa	černý
hmotnost výrobku	70 g
upozornění pro provozní a ovládací médium	žádný acetylén žádný kyslík
stupnice	dvojitě měřítko bar (vně) psi (uvnitř)