

nátrubek pro hadice N-3/8-P-6

č. dílu: 3608

FESTO

s těsnícím kroužkem.



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	4.5 mm
typ těsnění na závitovém dřívku:	těsnící kroužek
montážní poloha	libovol.
konstrukční tvar	přímý tvar
velikost balení	1
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 16 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
max. utahovací moment	15 Nm
hmotnost výrobku	9 g
připojení pneumatiky 1	vnější závit G3/8
připojení pneumatiky 2	pro hadice s vnitřním průměrem 6 mm
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	eloxovaný hliník