


přísavka VAS-8-M5-PUR

č. dílu: 36135

FESTO

s těsnícím kroužkem OL.



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	2 mm
průměr přísavky	8 mm
účinný průměr přísavky	5.5 mm
konstrukce	připojení vakua shora kruhový, standardní
provozní médium	atmosférický vzduch
okolní teplota	-20 ... 60 °C
odtrhovací síla při 70 % vakuu	1.6 N
upevňovací závit	M5
upevnění přísavky	M5
připojení vakua	M5
tvrdost Shore	62
informace o materiálu závitové části	mosaz
informace o materiálu přísavky	TPE-U(PU)