



narážkový ventil V-3-M5

č. dílu: 3626

FESTO

v klidu uzavřen.

Tento typ je vhodný pro provoz s vakuem. Přívod vakua na 1 (P).



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| funkce ventilu | 3/2 monostabilní, v klidu uzavř. |
| typ ovládání | mechanick. |
| normální jmenovitý průtok | 80 l/min |
| provozní tlak | -0.95 ... 8 bar |
| konstrukce | talířové sedlo |
| jmenovitá světlost | 2 mm |
| typ řízení | přímo |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [:-:-] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| ovládací síla | 23 N |
| hmotnost výrobku | 25 g |
| typ upevnění | průchozí dírou |
| připojení pneumatiky 1 | M5 |
| připojení pneumatiky 2 | M5 |
| materiál těsnění | NBR |
| materiál tělesa | zinkový tlakový odlitek |