


axiální konstrukční sada EAMM-A-S62-70A-G2

č. dílu: 3637959

FESTO

sady vhodné pro elektrické pohony



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-10 ... 60 °C
přenositelný krouticí moment	17 Nm
hmotnost výrobku	1,040 g
kód rozhraní pohonu	S62
kód rozhraní pro vstup motoru	70A
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS