



robustní tlačítkový ventil PV-3-1/8

č. dílu: 3648
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2014. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	3/2 monostabilní, v klidu uzavř.
typ ovládání	ruční
normální jmenovitý průtok	80 l/min
provozní tlak	-0.95 ... 8 bar
konstrukce	sedlový ventil s návratem do zákl pol. pružinou
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
jmenovitá světlost	2 mm
princip těsnění	měkký
typ řízení	přímo
směr proudění	reversibilní
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přímazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	520 g
připojení pneumatiky 1	G1/8
připojení pneumatiky 2	G1/8
připojení pneumatiky 3	G1/8
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek