

# měchy EB-250-85

č. dílu: 36489

FESTO

bez údržby, bez efektu Stick-Slip.



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	250
požadovaný vestavný průměr	265 mm
zdvih	85 mm
max. výška při vysunutí	140 mm
max. úhel naklopení	20 deg
max. přesazení	10 mm
min. vestavná výška	51 mm
provozní režim	jednočinný
provozní tlak	0 ... 8 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:::4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem není možný
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-40 ... 70 °C
síla pro návrat do původní polohy	200 N
hmotnost výrobku	2,300 g
typ upevnění	vnitřním závitem
připojení pneumatiky	G3/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál měchu	NR/BR
materiál tělesa	ocel pozinkováno