



měchy EB-165-125

č. dílu: 36491

FESTO

bez údržby, bez efektu Stick-Slip.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	165
požadovaný vestavný průměr	180 mm
zdvih	125 mm
max. výška při vysunutí	200 mm
max. úhel naklopení	30 deg
max. přesazení	20 mm
min. vestavná výška	72 mm
provozní režim	jednočinný
provozní tlak	0 ... 8 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:::4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem není možný
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-40 ... 70 °C
síla pro návrat do původní polohy	200 N
hmotnost výrobku	1,500 g
typ upevnění	vnitřním závitem
připojení pneumatiky	G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál měchu	NR/BR
materiál tělesa	ocel pozinkováno