


# zpětný ventil H-M5

č. dílu: 3671

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	zpětný ventil
připojení pneumatiky 1	M5
připojení pneumatiky 2	M5
typ upevnění	instalace vedení
normální jmenovitý průtok	115 l/min
provozní tlak v Mpa	0.04 ... 0.8 MPa
provozní tlak	0.4 ... 8 bar
okolní teplota	-10 ... 60 °C
materiál tělesa	mosaz
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
teplota média	-10 ... 60 °C
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR