

plochý portál EXCM-40-

č. dílu: 3741955

FESTO

s vedením v oběžných kuličkových ložiskách



katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
velikost	40
zdvih ve směru X	200 ... 2,000 mm
zdvih ve směru Y	200 ... 1,000 mm
montážní poloha	vodorovn.
konstrukce	plochý portál
druh motoru	krokový motor
provozní tlak	≤ 8 bar
max. přípustné zrychlení, pouze mechanika	20 m/s ²
max. zrychlení, vodorovně	5 m/s ²
max. přípustná rychlost, pouze mechanika	2 m/s
max. rychlost, vodorovně	1 m/s
opakovatelná přesnost	$\pm 0,1$ mm
spínací cyklus	100 %
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro stroje
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro stroje
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 90 % nekondenzující
hladina akustického tlaku	65 dB(A)
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	10 ... 50 °C
jmenovité zatížení při maximální dynamice	4 kg
typ upevnění	s upevňovací sadou se seřizovací sadou s kamenem do drážky
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS