


síťový filtr CADF-C15-11A-P3

č. dílu: 3947275

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
šířka	47 mm
výška	70 mm
délka	231 mm
montážní poloha	volné proudění
provozní napětí	520/300 V
vstupní proud	16 A
frekvence sítě	50 ... 60 Hz
povolení	ENEC UL - Recognized (OL) c UL - Recognized (OL)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
hmotnost výrobku	900 g
typ upevnění	montážní deska, přišroubováno
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS