


adaptivní palce chapadla DHAS-GF-120-U-BU

č. dílu: 3998959

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	120
montážní poloha	libovol.
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
klasifikace RSBP podle CD-0033	F1a
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
okolní teplota	10 ... 50 °C
hmotnost výrobku	29 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál svěrných čelistí	TPE-U(PU)