


# adaptivní palce chapadla DHAS-GF-60-U-BU

č. dílu: 3998967

FESTO



## katalogový list

| parametr                         | hodnota                             |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| velikost                         | 60                                  |
| montážní poloha                  | libovol.                            |
| třída odolnosti korozi KBK       | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                   |
| klasifikace RSBP podle CD-0033   | F1a                                 |
| bezpečnost vzhledem k potravinám | viz rozšířené informace o materiálu |
| okolní teplota                   | 10 ... 50 °C                        |
| hmotnost výrobku                 | 7 g                                 |
| upozornění k materiálu           | ve shodě s RoHS                     |
| materiál svěrných čelistí        | TPE-U(PU)                           |