

zásuvka rychlospojky KD5-1/2-I


č. dílu: 4088

výběhový výrobek

samočinně uzavíratelné

Výběhový typ. Dodáván do r. 2019. Alternativní výrobek viz portál podpory.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	13 mm
provozní tlak v celém rozsahu teplot	0 ... 12 bar
normální jmenovitý průtok	1,872 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
okolní teplota	-10 ... 60 °C
jmenovitý utahovací moment	32.5 Nm
tolerance pro jmenovitý utahovací moment	± 20 %
hmotnost výrobku	413 g
připojení pneumatiky 1	vnitřní závit G1/2