

# pružná hadice PX-6

č. dílu: 4094

FESTO

výběhový typ, k dodání do 2011



## katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	9 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	30 mm
vnitřní průměr	6 mm
provozní tlak závislý na teplotě	0 ... 12 bar
okolní teplota	-20 ... 80 °C
hmotnost výrobku dle délky	0.14 kg/m
barva	stříbrný
tvrdost Shore	75 +/- 5
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS
informace o materiálu hadice	NBR