

pružná hadice PX-9

č. dílu: 4095

FESTO

výběhový typ, k dodání do 2011



katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	12 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	45 mm
vnitřní průměr	9 mm
provozní tlak závislý na teplotě	0 ... 12 bar
okolní teplota	-20 ... 80 °C
hmotnost výrobku dle délky	0.171 kg/m
barva	stříbrný
tvrdost Shore	75 +/- 5
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS
informace o materiálu hadice	NBR