


# spojovací konektor KS5-CK-13

č. dílu: 4096  
výběhový výrobek

FESTO

pro samočinně uzavírací rychlospojky.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2019. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	11.7 mm
provozní tlak v celém rozsahu teplot	0 ... 12 bar
normální jmenovitý průtok	2,043 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	251 g
připojení pneumatiky 1	CK-13