

hadice z plastu PL-13-BL

č. dílu: 4103

FESTO

pro šroubení CK a N.

Max. tlak je dovolen při maximální teplotě.



katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	17.6 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	100 mm
vnitřní průměr	13 mm
provozní tlak závislý na teplotě	0 ... 7 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
okolní teplota	-10 ... 35 °C
hmotnost výrobku dle délky	0.135 kg/m
barva	modrý
tvrdost Shore	A 85 +/-3
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
informace o materiálu hadice	PVC-P