


# indikace tlaku OH-22-RT

č. dílu: 4131

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
provozní tlak	1.4 ... 8 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-10 ... 45 °C
okolní teplota	-10 ... 45 °C
hmotnost výrobku	25 g
typ upevnění	montáž do panelu, průměr 22,5
připojení pneumatiky	G1/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS