



blok A

ZK-PK-3-6/3

č. dílu: 4204

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce A
připojení pneumatiky 1	PK-3
připojení pneumatiky 2	PK-3
typ upevnění	montáž do panelu
normální jmenovitý průtok	100 l/min
provozní tlak	1.6 ... 8 bar
okolní teplota	-10 ... 60 °C
materiál tělesa	POM
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
jmenovitá světlost	2.5 mm
montážní poloha	libovol.
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	85 g
připojení pneumatiky 3	PK-3
materiál těsnění	NBR