


# indikace tlaku OH-22-GN

č. dílu: 4237

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 45 °C
hmotnost výrobku	25 g
připojení pneumatiky	G1/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS