



pneumatický ventil VL/O-3-PK-3X2

č. dílu: 4245

FESTO

Podle volby přívodů pracuje jako v základní poloze uzavřen nebo v základní poloze otevřen.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	3/2monostabilní, v klidu otevř.
normální jmenovitý průtok	100 l/min
provozní tlak	0 ... 8 bar
konstrukce	talířové sedlo
jmenovitá světlost	2.5 mm
vypínací čas	50 ms
spínací čas	12 ms
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
řídící médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	180 g
typ upevnění	na přípojovací desce na montážních rámech průchozí dírou dle volby:
připojení pneumatiky 1	PK-3
připojení pneumatiky 4	PK-3
připojení pneumatiky 5	PK-3
materiál přípojovací desky	mosaz zesílený PPS
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	plast zinkový tlakový odlitek