

# kulový kohout


## VZBM-3/4-RP-25-D-2-F03-B2B3

č. dílu: 4405649

FESTO

z mosazi, 2/2, jmenovitá světlost 3/4", horní příruba F03, PN25, závit EN 10226-1

Tento výrobek firma Festo dodává, ale nevyrábí.



### katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	dvoucestný kulový kohout
typ ovládání	mechanick.
princip těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
typ upevnění	instalace vedení
připojení armatury	Rp3/4
indikace polohy sepnutí	směr drážky = směr průtoku
připojovací obrazec příruby	F03
vnitřní průměr	20 mm
jmenovitá světlost DN	20
funkce ventilu	2/2
směr proudění	reversibilní
jmenovitý tlak pro armaturu	25
odtrhový moment při tlakové diferenci jmenovitého tlaku armatury PN	5 Nm
podle normy	EN 10226-1 ISO 5211
médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [:-:-] inertní plyny voda - žádná vodní pára neutrální kapaliny
teplota média	-15 ... 90 °C
průtok Kv	28 m <sup>3</sup> /h
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
materiál tělesa	mosaz poniklováno
informace o materiálu tělesa	CW617N
materiál těsnění	FPM HNBR PTFE
materiál koule	mosaz pochromovaný
informace o materiálu koule	CW617N
materiál hřídele	mosaz
informace o materiálu hřídele	CW617N
hmotnost výrobku	306 g
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro zařízení s tlakem
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi