

# kulový kohout VZBM-11/4-RP-40-D-2-M-B2B3

č. dílu: 4405690

FESTO

z mosazi, s ručním ovládním, 2/2, jmenovitá světlost 1 1/4", PN40,  
závit EN 10226-1

Tento výrobek firma Festo dodává, ale nevyrobí.



## katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	dvoucestný kulový kohout
typ ovládní	mechanick.
princip těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
typ upevnění	instalace vedení
připojení armatury	Rp1 1/4
indikace polohy sepnutí	směr drážky = směr průtoku
vnitřní průměr	32 mm
jmenovitá světlost DN	32
funkce ventilu	2/2
směr proudění	reversibilní
jmenovitý tlak pro armaturu	40
ovládací moment při tlakové diferenci jmenovitého tlaku armatury	37 Nm
podle normy	EN 10226-1
médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:--:] inertní plyny voda - žádná vodní pára neutrální kapaliny
teplota média	-15 ... 120 °C
průtok Kv	84 m <sup>3</sup> /h
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
materiál tělesa	mosaz poniklováno
informace o materiálu tělesa	CW617N
materiál těsnění	NBR PTFE
materiál koule	mosaz pochromovaný
informace o materiálu koule	CW617N
materiál hřídele	mosaz
informace o materiálu hřídele	CW617N
hmotnost výrobku	770 g
povolení	DVGW pro plyn DVGW pro vodu
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro zařízení s tlakem
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi