

# kulový kohout


## VZBM-1/4-RP-40-F-3T-F03-B2B3

č. dílu: 4451861

FESTO

z mosazi, 3/2, jmenovitá světlost 1/4", horní příruba F03, PN40, závit EN 10226-1

Tento výrobek firma Festo dodává, ale nevyrobí.



### katalogový list

| parametr  | hodnota   |
|---|---|
| konstrukce  | třícestný kulový kohout<br>vrtání T   |
| typ ovládání  | mechanick.  |
| princip těsnění   | měkký   |
| montážní poloha   | libovol.  |
| typ upevnění  | instalace vedení  |
| připojení armatury  | Rp1/4   |
| indikace polohy sepnutí   | směr drážky = směr průtoku  |
| připojovací obrazec příruby   | F03   |
| vnitřní průměr  | 8 mm  |
| jmenovitá světlost DN   | 8   |
| funkce ventilu  | 3/2   |
| směr proudění   | reversibilní  |
| jmenovitý tlak pro armaturu   | 40  |
| odtrhový moment při tlakové diferenci jmenovitého tlaku armatury PN podle normy | 6 Nm<br>EN 10226-1<br>ISO 5211  |
| médium  | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:~:]<br>inertní plyny<br>voda - žádná vodní pára<br>neutrální kapaliny |
| teplota média   | -20 ... 130 °C  |
| průtok Kv rohového vrtání T   | 5.9 m <sup>3</sup> /h   |
| upozornění k materiálu  | ve shodě s RoHS   |
| shoda ohledně LABS  | VDMA24364-zóna III  |
| materiál tělesa   | mosaz<br>poniklováno  |
| informace o materiálu tělesa  | CW617N  |
| materiál těsnění  | HNBR<br>PTFE  |
| materiál koule  | mosaz<br>pochromovaný   |
| informace o materiálu koule   | CW614N  |
| materiál hřídele  | mosaz   |
| informace o materiálu hřídele   | CW614N  |
| hmotnost výrobku  | 530 g   |
| značka CE (viz prohlášení o shodě)  | podle směrnice EU pro zařízení s tlakem   |
| třída odolnosti korozi KBK  | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi  |