

# kulový kohout

## VZBM-2-RP-25-F-3L-F05-B2B3

č. dílu: 4451865

FESTO

z mosazi, 3/2, jmenovitá světlost 2", horní příruba F05, PN25, závit EN 10226-1

Tento výrobek firma Festo dodává, ale nevyrábí.



### katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	třícestný kulový kohout vrtání L
typ ovládání	mechanick.
princip těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
typ upevnění	instalace vedení
připojení armatury	Rp2
indikace polohy sepnutí	směr drážky = směr průtoku
připojovací obrazec příruby	F05
vnitřní průměr	45 mm
jmenovitá světlost DN	50
funkce ventilu	3/2
směr proudění	reversibilní
jmenovitý tlak pro armaturu	25
odtrhový moment při tlakové diferenci jmenovitého tlaku armatury PN podle normy	36 Nm EN 10226-1 ISO 5211
médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:~:] inertní plyny voda - žádná vodní pára neutrální kapaliny
teplota média	-20 ... 130 °C
průtok Kv, typ L	292 m <sup>3</sup> /h
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
materiál tělesa	mosaz poniklováno
informace o materiálu tělesa	CW617N
materiál těsnění	HNBR PTFE
materiál koule	mosaz pochromovaný
informace o materiálu koule	CW614N
materiál hřídele	mosaz
informace o materiálu hřídele	CW614N
hmotnost výrobku	4,470 g
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro zařízení s tlakem
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi