


**paměťová karta**  
**CAMC-M-MS-G32**  
č. dílu: 4553880

**FESTO**



## katalogový list

parametr	hodnota
okolní teplota	-25 ... 85 °C
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
kapacita paměti	32 Gigabyte
návod k použití	Toto zařízení bylo vyvinuto, zkonstruováno a vyrobeno výhradně pro průmyslové využití. Jeho využití pro soukromé účely není přípustné.
konstrukční tvar	microSDHC
konstrukce	konstrukce s paměťovými buňkami MLC (multi-level cells)
rychlostní třída	Class 10
max. rychlost čtení	20 MB/s
max. rychlost zápisu	20 MB/s
počet zapisovacích/mazacích cyklů	64 TBW