



# tlačítkový ventil

## T-5/3-1/4

č. dílu: 4578

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	5/3 ve stř. pol. uzavř.
typ ovládní	ruční
normální jmenovitý průtok	680 l/min
provozní tlak v Mpa	0.2 ... 1 MPa
provozní tlak	2 ... 10 bar
jmenovitá světlost	7 mm
princip těsnění	měkký
typ řízení	nepřímé řízení
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	1,160 g
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 2	G1/4
připojení pneumatiky 3	G1/4