


axiální konstrukční sada EAMM-A-V32-40P

č. dílu: 4595742

★ doporučené výrobky

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá délka	41 mm
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	10,000 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-10 ... 60 °C
moment setrvačnosti	0.19 kgmm ²
přenositelný krouticí moment	1.5 Nm
hmotnost výrobku	110 g
kód rozhraní pohonu	V32
kód rozhraní pro vstup motoru	40P
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS